



Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 125 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312000 125
GTIN	4019208032030
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Raakalaippa nro 317000 on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Valurauta

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhm-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 32 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 56 mm

Korkeus leukoineen H₂: 78,5 mm

Keskitys-Ø B: 95 mm
Keskitys-syvyysC: 4 mm
Avainnelikulma K: 9 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus ilman leukoja H ₁	56 mm
Paino	4,5 kg
Korkeus leukoineen H ₂	78,5 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min ⁻¹
Ulko-Ø A	125 mm
Aukko E	32 mm
Avainnelikulma K	9 mm
Keskitys-syvyysC	4 mm
Keskitys-Ø B	95 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314700 125
---	------------