



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 250/6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310700 250/6
GTIN	4019208026077
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpähän.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit.**

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kolmileukaiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 76 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 83 mm

Korkeus leukoineen H₂: 124 mm

Sidepulttien lukumäärä: 4

Sidepulttien koko: M12

Avainnelikulma K: 12 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	250 mm
Sidepulttien koko	M12
Kartion koko	6
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Korkeus leukoineen H ₂	124 mm
Avainnelikulma K	12 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Aukko E	76 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	83 mm
Paino	30 kg
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314620 250
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314020 250
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314600 250
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314400 250

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315200 250
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315000 250
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314000 250
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314420 250