



Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 125/4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312700 125/4
GTIN	4019208033778
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314100 – 315300. Lastusuoja – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 32 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 69 mm
Korkeus leukoineen H₂: 93 mm
Sidepulttien lukumäärä: 3
Sidepulttien koko: M10
Keskityskartion Ø B: 63,525 mm

Tekninen kuvaus

Kartion koko	4
Ulko-Ø A	125 mm
Sidepulttien koko	M10
Korkeus leukoineen H ₂	93 mm
Avainnelikulma K	9 mm
Sidepulttien lukumäärä	3
Paino	5,5 kg
Aukko E	32 mm
Enimmäiskierros-luku	5500 min ⁻¹
Keskityskartion Ø B	63,525 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	69 mm
Standardi	DIN 702-3
Materiaali	teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 125 mm 314700 125