



Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 200 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312000 200
GTIN	4019208025995
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Raakalaippa nro 317000 on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Valurauta

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhm-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 55 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 73,5 mm

Korkeus leukoineen H₂: 106 mm

Keskitys-Ø B: 160 mm
Keskitys-syvyysC: 4 mm
Avainnelikulma K: 11 mm

Tekninen kuvaus

Keskitys-Ø B	160 mm
Keskitys-syvyysC	4 mm
Ulko-Ø A	200 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	73,5 mm
Paino	14,6 kg
Avainnelikulma K	11 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Aukko E	55 mm
Korkeus leukoineen H ₂	106 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314430 200
Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314500 200
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314700 200
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314100 200
Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 200	315100 200
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314030 200
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314630 200