

Garant**Weldon-istukka, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304335 25
GTIN	4045197289148
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	160 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	25
Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
Ulko-Ø D	65 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 25 mm	309900 25
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 25	309880 25
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 25	309890 25