



## Kulmahiomakone, Tyyppi: AGS15-125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Tuoteluokka	03M

### Kuvaus

#### Malli:

**Milwaukee**-kulmahiomakone, jossa pehmytkäynnistys, **uudelleenkäynnistymisen esto** ja ylikuormasuoja. Erikoishiomakone 1500 W, kuristettu kierrosluku **liuskahiomalaikkoja varten**, vakionopeuselektroniiikka. Mukana kiristysarja.

#### Toimituksen sisältö:

Lisäkahva, suojakupu, verkkokaapeli 4 m.

### Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Valmistajamerkintä	AGS15-125CProTector
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Paino	2,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,5 m/s <sup>2</sup>
Tehonkulutus	1500 W
pehmeä käynnistys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	7600 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

---

**Tarvikkeet**

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT

073930 NUT

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC

073930 FIXTEC