

**Garant****Yhdistelmäweldonistukka, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304705 14
GTIN	4045197289506
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Pallonivelkiinnitysruuvi Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille (kalteva kiinnityspinta 2°).**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

**Käyttö:**

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa lieriövarsi DIN 1835 -standardinmukaan &minus; muoto B + E ja 6535 &minus; muoto HB + HE.

**Toimituksen sisältö:**

Kuulanivelkiinnitysruuvi ja läpiporattu lukitusruuvi.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvi nro 309905 koko M6 tai M8.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ulko-Ø D	32 mm

Hyötypituus L <sub>N</sub>	87 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63	309880 63
------------------------------------	-----------