



Kitkapora litteä (ilman kaulusta), Kierrekoolle M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	082735 M8
GTIN	2050001740274
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

Kuvaus:

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Tekninen kuvaus

Maksimaalinen materiaalin lujuus	5,9 mm
Suosittelun kierrosluku	2200 min ⁻¹
Alkureiän Ø	7,3 mm

Suosittelun käyttöteho	1,3 kW
Kierrekoolle M	M8
Varren Ø	8 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat