



Kulmahiomakone, Tyyppi: AGVM26-230



Tilaustiedot

Tilausnumero	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

Tehokas 230 mm:n kulmahiomakone:

- pölysuojattu PROtector-moottori, pehmokäynnistys ja käynnistysvirran rajoitin.
- Uudelleenkäynnistyssuoja.
- Tärinävaimennettu, käännettävä kahva.
- Karan lukitus.

2600 W moottori. B-Guard Anti-Kickback-turvakytkin ,FIXTEC-kiristysmutteri ja Autobalancer.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan. Sisältää FIXTEC-pikakiinnitysmutterin.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskatkaisusyvyys	68 mm
pehmeä käynnistys	kyllä
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	2,5 m/s ²
Paino	5,8 kg
Tehonkulutus	2600 W
Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Valmistajamerkintä	AGVM26-230GEXProTector
Erityisominaisuus	FIXTEC

Erityisominaisuus	Autobalancer
Erityisominaisuus	Varokytin
Erityisominaisuus	Kääntyvä kahva
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	6600 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT