

HAINBUCH**Kiristyspää Poikittaisurat., SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 9 mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329912 9
GTIN	2050001071392
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	9 mm
Puristuspinta	Poikittaisurat
Kiinnitysalue	8 - 10,5 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä

Pituus L	47 mm
Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää