



Kaksoishiomakone DS pölynpoistolla, 400 V, Tyyppi: DS12/250A



Tilaustiedot

Tilausnumero	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Tuoteluokka	03S

Kuvaus

Malli:

Kaksoishiomakone jalustaan integroidulla imulaitteella.

Hiontapöly erotetaan tehokkaasti vesi- ja muovisuodattimien kautta. **Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.**

Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

Tehonkulutus: 730 W

Enimmäiskierrosnopeus: 1450 min⁻¹

Hiomalaikan Ø D: 250 mm

Hiomalaikan leveys T: 32 mm

Hiomalaikan reiän Ø H: 51 mm

Imun siirtokapasiteetti: 6 m³/min

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	730 W
Imun siirtokapasiteetti	6 m ³ /min

Paino	115 kg
Enimmäiskierrosluku	1450 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	DS12/250A
Hiomalaikan leveys T	32 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	51 mm
Hiomalaikan Ø D	250 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kaksoishiomakone

Tarvikkeet

Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK60	596510 NK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK60	596400 EK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800	596350 C800
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596350 EK80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi SC80	596510 SC80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK60	596510 EK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60	596350 NK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi SC80	596400 SC80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK80	596510 EK80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596350 SC80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK36	596350 NK36
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60	596350 EK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK36	596510 NK36
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK60	596400 NK60