



## Kulmahiomakone, Tyyppi: AGV24-230



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Tuoteluokka	03M

### Kuvaus

#### Malli:

#### Tehokas 230 mm:n kulmahiomakone:

- pölysuojattu PROtector-moottori, pehmokäynnistys ja käynnistysvirran rajoitin.
- Uudelleenkäynnistysuoja.
- Tärinävaimennettu, käännettävä kahva.
- Karan lukitus.

Runko vähentää tärinää jopa 70 %.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan.

### Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	230 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyys	68 mm
Valmistajamerkintä	AGV24-230GEProTector
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	2,7 m/s <sup>2</sup>
Paino	5,5 kg
Erityisominaisuus	Autobalancer
Tehonkulutus	2400 W

pehmeä käynnistys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	6600 min <sup>-1</sup>
Tuotetyppi	Kulmahiomakone

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyypäi FIXTEC	073930 FIXTEC
Kiinnitysmutteri M14 Tyypäi NUT	073930 NUT