

**Kiristyspää pehmeä, SK 42, Alkuporauksen Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329916 8
GTIN	2050001922595
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Pehmeä (vähennetty kovuus 40 HRC porauksessa) autom. avaukseen.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

Alkuporauksen Ø	8 mm
profiili	pyöreä
Pituus L	47 mm
Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää

