



Classic kulmahiomakone, Tyyppi: 72210800



Tilaustiedot

Tilausnumero	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- FEIN-tehomoottori tuottaa valtavan voiman, hyvä hiontateho.
- Käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen.
- Takakahva voidaan kääntää 4 asentoon.
- Kulmahiomakone, M14-kierrekara (esim. kuppiharjoille).
- Ilman QuickIN-kiinnitystä ja EBS-jarrujärjestelmää.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Valmistajamerkintä: WSG 20-230

Tehonkulutus: 2000 W

Enimmäiskierrosluku: 6 600 min⁻¹

Laikan enimmäis- \varnothing : 230 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 66 mm

Paino: 4,5 kg

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	WSG 20-230
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²

Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys	66 mm
Paino	4,5 kg
Tehonkulutus	2000 W
Enimmäiskierrosluku	6 600 min ⁻¹
Erytisominaisuus	M14
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone