



Kulmahiomakone, Tyyppi: AGV15-125



Tilaustiedot

Tilausnumero	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

Milwaukee-kulmahiomakone, jossa pehmytkäynnistys, **uudelleenkäynnistymisen esto** ja ylikuormasuoja. Pienikokoinen kulmahiomakone 1550 W / 125 mm, **vakionopeuselektronikka, tärinää vaimentava kahva**, Kickback Stop -toiminto parhaan käyttäjäturvan varmistamiseksi, työkaluton **FIXTEC**-laikanvaihto.

Toimituksen sisältö:

Lisäkahva, suojakupu, verkkokaapeli 4 m.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	4,7 m/s ²
pehmeä käynnistys	kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Takaiskupysäytys	kyllä
Valmistajamerkintä	AGV15-125XCProTector
Tehonkulutus	1550 W
Paino	2,6 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Enimmäiskierrosluku	11000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT
Teränsuojakupu malliin AGV15-125 Tyyppi GUARD-125	077142 GUARD-125