



## Putkihiomakone, Tyyppi: 72211351



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Putkinauhahiomakone, suuri lastuamisnopeus ja **erittäin suuri poistoteho**. Sopii hyvin **putkien ja putkikaarien työstöön** – puhdistamiseen, värien poistoon, hitsaussaumojen hiontaan, kiillotusvalmisteluun sekä peilipintakiillotukseen. Kierrosnopeus säädettävissä hionta-, huopa- ja kiillotusnauhoille. **Parannettu nauhaohjaus**. Ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin, putken  $\varnothing$  8-80 mm.

#### Toimituksen sisältö:

Hiomanauhoja 2x10 kpl 20x815 mm P120/P180, 2x 10 kpl 40x815 mm P120/P180, 5 kpl huopanaunoja 20x820 mm erittäin hienoja, muovinen työkalulaukku.

#### Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 558011 alkaen.

Pakkaus: Kuljetuslaukku

Valmistajamerkintä: RS 17-70 E

Tehonkulutus: 1200 W

Nauhan leveys: 20 / 40 mm

nauhan pituus: 815 mm

Putken  $\varnothing$ :lle: 8 - 80 mm

Paino: 4,2 kg

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	RS 17-70 E
--------------------	------------

Tehonkulutus	1200 W
tyyppi	72211351
Nauhan leveys	20 / 40 mm
Putken Ø:lle	8 - 80 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	4 m/s <sup>2</sup>
nauhan pituus	815 mm
Paino	4,2 kg
nauhan enimmäisnopeus	22 mm/s
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Putkihiomakone

## Tarvikkeet

Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 120	558010 120
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 180	558010 180
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 40	558010 40
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 60	558010 60
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 80	558010 80
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 120	558011 120
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 180	558011 180
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 40	558011 40
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 60	558011 60
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 80	558011 80
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 120	558012 120
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 180	558012 180
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 40	558012 40
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 60	558012 60
Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T Rakeisuus 80	558012 80

