



Kitkapora litteä (ilman kaulusta), Kierrekoolle M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	082735 M12
GTIN	2050001740298
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

Kuvaus:

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Tekninen kuvaus

Kierrekoolle M	M12
Suositteltu kierrosluku	1800 min ⁻¹
Maksimaalinen materiaalin lujuus	7,2 mm

Suositteltu käyttöteho	1,7 kW
Alkureiän Ø	10,9 mm
Varren Ø	12 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat