

**Voimakäyttöinen istukka, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305528 32
GTIN	4045197547026
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566 – 309570 tai nro 309575 – 309576.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ulkonema A-mitta	135 mm
sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Kiristysholkin ulko-Ø D	66 mm
Kiinnitysvoima jopa	900 Nm

Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/305528-32>