

Garant**Whistle Notch -kiinnitin, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304970 32
GTIN	4045197504999
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Lukitusruuvi.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Ominaispiirre:

Työkalu kiinnitetään sivulta kiinnitysruuvilla ja tuetaan takaa lukitusruuvilla. Siten kiinnitys on välyksetön ja käynti värinätöntä.

Käyttö:

Lieriövarrella ja viistolla kiinnityspinnalla (2°) varustettujen, standardien DIN 1835 E ja DIN 6535 HE mukaisten, työkalujen kiinnittämiseen.

Työkalua voidaan siirtää aksiaalisesti. Erityisesti täyskovametalliporien kiinnittämiseen. Poran uudelleen teroituksesta johtuva pituushäviö voidaan korjata työkaluistukan pituussäädön avulla.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	HSK-A 100

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-5
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 32	309890 32
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 32	309880 32
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32