

## ER-kiristysholkki-istukkasarja, HSK-A 63, ER-kiristysholkkikoolle: 32



### Tilaustiedot

Tilausnumero	305450 32
GTIN	4045197307934
Tuoteluokka	37D

### Kuvaus

#### Etu:

Kestää pitempään, pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

- **Optimaalinen käyttövarmuus suuren kiristysvoiman ansiosta.**
- **Tavallista parempi pinnanlaatu (laatu, tiukennetut valmistustoleranssit).**
- **Alhaisemmat tuotantokustannukset.**

#### Toimituksen sisältö:

ER-istukka (**mutterilla**) nro 305390, ER-kiristysavain nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32, ER-kiristysholkit nro 308901 / 8981, sis. muovilaukun. **ER 32** (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 mm.

### Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	32
Sovitin	HSK-A 63
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309000 18
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309432 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309000 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 17 mm	309000 17
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	309000 13
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309432 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309000 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309000 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309000 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309000 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 19 mm	309000 19
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309000 20
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309000 9
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309000 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 15 mm	309000 15
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309432 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309000 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309000 5
ER-kiristysholkkisarja, 18 osaa, 3–20 mm	309280
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309000 12
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309432 8
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309432 11

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309000 14
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309000 4
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309432 9
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309432 7
ER-kiristysholkki-istukka ER-kiristysholkkikoolle 32	305390 32