

ER-kiristysholkki-istukkasarja, HSK-A 63, ER-kiristysholkkikoolle: 16



Tilaustiedot

Tilausnumero	305450 16
GTIN	4045197307941
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Etu:

Kestää pitempään, pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimaalinen käyttövarmuus suuren kiristysvoiman ansiosta.**
- **Tavallista parempi pinnanlaatu (laatu, tiukennetut valmistustoleranssit).**
- **Alhaisemmat tuotantokustannukset.**

Toimituksen sisältö:

ER-istukka (**mutterilla**) nro 305390, ER-kiristysavain nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32, ER-kiristysholkit nro 308901 / 8981, sis. muovilaukun. ER-avain nro 613300, koko 25, ER-pihdit, nro 308901

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 mm.

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	16
Sovitin	HSK-A 63
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308920 1
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308920 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308920 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308920 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308920 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308920 6
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309425 6
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm	309160
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308920 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308920 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308920 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308920 3
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-kiristysholkki-istukka ER-kiristysholkkikoolle 16	305390 16