

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309403 4,5
GTIN	4045197666017
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.  
Sis. tiivisteen sisäjähdytystä varten (enintään 70 baaria!).

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

**Huomautus:**

**HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	4,5 mm
Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4031 E
Ulko-Ø D	16,7 mm

Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki