

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Kierreholkkisarja, 10 tai 20 osaa, 1×D, Kierretyyppi / -koko: M10X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082810 M10X1
GTIN	4250361203251
Tuoteluokka	04D

Kuvaus**Malli:**

Metriset kierreholkit, ruostumatonta, jousimaiseksi muotoiltua jaloteräslankaa. Kierre kierteeltä vapaasti läpikiertyviä, vääntiötappi irrotetaan asennuksen jälkeen uurteesta (ennakoitu katkaisupiste). Optimaalinen rakenne, uudenlainen sisäänvientialue, jonka ansiosta holkki voidaan asettaa paikoilleen ja kiittää kiinni ruuvin tavoin.

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil® plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitta** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

Käyttö:

Vioittuneiden tai **kuluneiden kierteiden korjaus** taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden pansarointiin**.

Toimituksen sisältö:

Sarja, 10 osaa.

Huomautus:

Itsevarmistuvia holkkeja sekä muita mittoja on saatavissa haluttaessa.

- **Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.**
- **Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.**

Tekninen kuvaus

Sarjan sisältö	10
Kierretyyppi	M10 x 1
Kierteennousu	1
Tuotenimen määrite	1×D
Kierteen enimmäissyvyys	1×D
Tuotetyyppi	Kierreholkki

Tarvikkeet

Asennuskara Kierretyyppi / -koko M10X1	082808 M10X1
--	--------------