



Voimakäyttöinen istukka, HSK-A 63, Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	305525 20
GTIN	4045197547002
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Kiinnitysvoima jopa 500 Nm.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566 – 309570 tai nro 309575 – 309576.

Tekninen kuvaus

sopiva haka-avain nro 628400	52/55
Kiristysholkin ulko-Ø D	52 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiinnitysvoima jopa	500 Nm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309566 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309566 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309566 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309566 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309566 12