

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Kierreholkkisarja, 10 tai 20 osaa, 1,5×D, Kierretyyppi / -koko: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082812 M6
GTIN	4250361203107
Tuoteluokka	04D

**Kuvaus****Malli:**

Metriset kierreholkit, ruostumatonta, jousimaiseksi muotoiltua jaloteräslankaa. Kierre kierteeltä vapaasti läpikiertyviä, vääntiötappi irrotetaan asennuksen jälkeen uurteesta (ennakoitu katkaisupiste). Optimaalinen rakenne, uudenlainen sisäänvientialue, jonka ansiosta holkki voidaan asettaa paikoilleen ja kiertää kiinni ruuvin tavoin.

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil® plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

**Vioittuneiden** tai **kuluneiden kierteiden korjaus** taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden pansarointiin**.

**Toimituksen sisältö:**

20-osainen sarja.

**Huomautus:**

Itsevarmistuvia holkkeja sekä muita mittoja on saatavissa haluttaessa.

TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro 133550 ja nro 138200.

**Tekninen kuvaus**

Sarjan sisältö	20
Kierretyyppi	M6
Tuotenimen määrite	1,5×D
Kierteen enimmäissyvyys	1,5×D
Tuotetyyppi	Kierreholkki

## Tarvikkeet

Asennuskara Kierretyyppi / -koko M6	082808 M6
-------------------------------------	-----------