



Deadman-kulmahiomakone, Tyyppi: AGVM26-230



Tilaustiedot

Tilausnumero	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

Tehokas 230 mm:n kulmahiomakone:

- pölysuojattu PROtector-moottori, pehmokäynnistys ja käynnistysvirran rajoitin.
- Uudelleenkäynnistyssuoja.
- Tärinävaimennettu, käännettävä lisäkahva.
- Karan lukitus.

Varokytinmalli, kytkeytyy pois päältä heti kytkimestä irti päästämisen jälkeen. **2600 W** moottori. B-Guard Anti-Kickback -**turvakytkin** ja **FIXTEC**-kiinnitysmutteri.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan. Sisältää FIXTEC-pikakiinnitysmutterin.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	AGVM26-230GEXProTector
Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys	68 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	2,5 m/s ²
Tehonkulutus	2600 W
pehmeä käynnistys	kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Varokytin	kyllä

Paino	5,8 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	6600 min ⁻¹
Erytisominaisuus	Autobalancer
Erytisominaisuus	FIXTEC
Erytisominaisuus	Varokytin
Erytisominaisuus	Kääntyvä kahva
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC