



Classic kulmahiomakone, Tyyppi: 72211100



Tilaustiedot

Tilausnumero	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- **FEIN-tehomoottori tuottaa valtavan voiman, hyvä hiontateho.**
- **Käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen.**
- **Takakahva voidaan kääntää 4 asentoon.**
- **Kulumaton, sähköinen EBS-jarrujärjestelmä pysäyttää koneen alle 3 sekunnissa.**
- **FEINin QuickIn-pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa laikan nopean, yksinkertaisen ja luotettavan vaihdon ilman työkaluja.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Valmistajamerkintä: WSB 25-230X

Tehonkulutus: 2500 W

Enimmäiskierrosluku: 6 600 min⁻¹

Laikan enimmäis- \varnothing : 230 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 66 mm

Paino: 5,4 kg

Tekninen kuvaus

Paino	5,4 kg
Tehonkulutus	2500 W

Enimmäiskatkaisusyvyys	66 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²
Erytisominaisuus	QuickIN
Enimmäiskierrosluku	6 600 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	WSB 25-230X
Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone