

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309411 7
GTIN	4045197666109
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sis. tiivisteen sisäjähdytystä varten (enintään 70 baaria!).

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	7 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4282 E
Ulko-Ø D	25,7 mm

Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki