



## Kulmahiomakone, Tyyppi: AGV17-125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Tuoteluokka	03M

### Kuvaus

#### Malli:

**Milwaukee**-kulmahiomakone, jossa pehmytkäynnistys, **uudelleenkäynnistymisen esto** ja ylikuormasuoja. Kulmahiomakone 1750 W / 125 mm, **kierroslukuelektronikka**, Anti-Kickback-toiminto ja pehmeä käynnistys. **Tärinää vaimentava kahva**, laikanvaihto ilman työkaluja. **FIXTEC**-kiristysmutteri sisältyy.

#### Toimituksen sisältö:

Lisäkahva, suojakupu, verkkokaapeli 4 m.

### Tekninen kuvaus

pehmeä käynnistys	kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	9,5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Tehonkulutus	1750 W
Paino	2,8 kg
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Takaiskupyssäytys	kyllä
Valmistajamerkintä	AGV17-125XEProTector
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Enimmäiskierrosluku	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC