

**Kiristyspää tasainen, SK 52, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329920 26
GTIN	2050001071958
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	26 mm
profiili	pyöreä
Kiinnitysalue	3 - 7,5 mm
Puristuspinta	tasainen
Kovuus	60 HR

Pituus L	46 mm
Malli	urilla
Sovitin	SK 52
Tuotetyyppi	Kiristyspää