



Kiilatankosorvausistukat yksiosaisella kääntöleualla, DIN 702-3, tyyppi: 250/6



Tilaustiedot

Tilausnumero	313130 250/6
GTIN	4019208227849
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
- Leukavarmistus, keskittävä kiinnitys.
- Suuri läpivienti.
- Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
- Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
- Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
- Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Ulkopuolella roiskevesireuna.
- Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Huomautus:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

Värikoodi tarvikkeille: Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen: 8 - 253 mm

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen: 99 - 261 mm

Liikepituus / leuka S: 8 mm

Ulko-Ø A: 256 mm

Aukko E: 62 mm

Keskityskartion Ø B: 106,375 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	99 - 261 mm
Aukko E	62 mm
Sidepulttien koko	M12
Keskityskartion Ø B	106,375 mm
Paino	33 kg
Liikepituus / leuka S	8 mm
tyyppi	250
Lyhytkartion kiinnitys	6
Enimmäiskierrosluku	4200 min ⁻¹
Sidepulttien lukumäärä	4
Ulko-Ø A	256 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	8 - 253 mm
Sisänelikulma-avain K	14 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313250 250
---	------------

Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 250	313207 250
Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus Istukkatyypille 250	313205 250
Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille 250	313200 250
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313210 250