



## Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313120 160
GTIN	4019208227771
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
- Leukavarmistus, keskittävä kiinnitys.
- Suuri läpivienti.
- Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
- Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
- Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
- Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Ulkopuolella roiskevesireuna.
- Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

#### Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

#### Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

#### Raaka-aine:

**Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.**

**Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

**Huomautus:**

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

**Tekninen kuvaus**

Aukko E	42 mm
Ulko-Ø A	164 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	67 - 174 mm
Istukan kork. D	63 mm
Paino	9,3 kg
Enimmäiskierrosluku	5400 min <sup>-1</sup>
Keskitys-Ø B	145 mm
tyyppi	160
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	5 - 161 mm
Liikepituus / leuka S	6,2 mm
Sisänelikulma-avain K	10 mm
Standardi	DIN 702-4
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

**Tarvikkeet**

Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 160	313207 160
Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus Istukkatyypille 160	313205 160
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160	313250 160
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160	313210 160
	313200 160

Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille  
160

---