



Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	313120 200
GTIN	4019208227788
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
- Leukavarmistus, keskittävä kiinnitys.
- Suuri läpivienti.
- Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
- Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
- Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
- Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Ulkopuolella roiskevesireuna.
- Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Huomautus:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	7 - 207 mm
Liikepituus / leuka S	6,8 mm
Keskitys-Ø B	185 mm
Ulko-Ø A	206 mm
tyyppi	200
Paino	18,6 kg
Enimmäiskierrosluku	4600 min ⁻¹
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	71 - 214 mm
Aukko E	52 mm
Istukan kork. D	81 mm
Sisänelikulma-avain K	12 mm
Standardi	DIN 702-4
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus Istukkatyypille 200	313205 200
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313250 200
Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 200	313207 200
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313210 200
	313200 200

Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille
200
