

**HAINBUCH****Kiristyspää tasainen, SK 52, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 47,5mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329920 47,5
GTIN	2050001074539
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	47,5 mm
Kovuus	60 HR
Kiinnitysalue	3 - 7,5 mm
profiili	pyöreä
Puristuspinta	tasainen

Pituus L	46 mm
Malli	urilla
Sovitin	SK 52
Tuotetyyppi	Kiristyspää