



## Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313300 200
GTIN	4019208023694
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

**Malli:**

**Hiottu** tukipinta, **mustattu**.

Yksiosainen, kiinnitys- $\emptyset$  säädettävissä yksilöllisesti. **Hienojyrsitty** tukipinta, **mustaamaton**.

**Käyttö:**

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

**Huomautus:**

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

### Tekninen kuvaus

Kortaan pituus A	20 mm
------------------	-------

Pituus L	105 mm
Korkeus H	40 mm
Istukkatyypille	200 mm
Uraleveys D	10 mm
Reikäväli b	40 mm
Leveys B	22 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka