



## Deadman-kulmahiomakone, Tyyppi: 72210529



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

- **FEIN-tehomoottori tuottaa valtavan voiman, hyvä hiontateho.**
- **Käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen.**
- **Takakahva voidaan kääntää 4 asentoon.**

**Totmann**-malli ("kuolleen miehen kytkin"), ohjaus mahdollista vain kahdella kädellä. Virtakytkin ei lukittavissa.

- **Kulumaton, sähköinen EBS-jarrujärjestelmä pysäyttää koneen alle 3 sekunnissa.**
- **FEINin QuickIn-pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa laikan nopean, yksinkertaisen ja luotettavan vaihdon ilman työkaluja.**

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Valmistajamerkintä: WSB20-180

Tehonkulutus: 2000 W

Enimmäiskierrosluku: 8 500 min<sup>-1</sup>

Laikan enimmäis- $\varnothing$ : 180 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 48 mm

Paino: 4,8 kg

### Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis- $\varnothing$	180 mm
--------------------------------	--------

Valmistajamerkintä	WSB20-180
Enimmäiskierrosluku	8 500 min <sup>-1</sup>
Erytisominaisuus	QuickIN
Enimmäiskatkaisusyvyys	48 mm
Tehonkulutus	2000 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6 m/s <sup>2</sup>
Paino	4,8 kg
Varokytin	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone