

Garant**Kombimallinen jyrsintuurna, HSK-A 63 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 306130 32 |
| GTIN | 4045197289919 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiristysruuvin nro 309860.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------|
| Ulkonema A-mitta | 100 mm |
| Varavääntiörenkas nro 309870 | 32 |
| Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla | 24 mm |
| Jyrsintuurnan pituus L ₄ | 38 mm |
| Tuurnan Ø d ₁ | 32 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Ulko-Ø D | 58 mm |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 32 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 100 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-3 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm | 309860 32 |
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm | 309840 32 |
| Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 32 mm | 309870 32 |