



Kiilatankosorvausistukat yksiosaisella kääntöleualla, DIN 702-3, tyyppi: 200/5



Tilaustiedot

Tilausnumero	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
- Leukavarmistus, keskittävä kiinnitys.
- Suuri läpivienti.
- Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
- Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
- Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
- Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Ulkopuolella roiskevesireuna.
- Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Huomautus:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

Värikoodi tarvikkeille: Röh-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen: 7 - 207 mm

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen: 71 - 214 mm

Liikepituus / leuka S: 6,8 mm

Ulko-Ø A: 206 mm

Aukko E: 52 mm

Keskityskartion Ø B: 82,563 mm

Tekninen kuvaus

Lyhytkartion kiinnitys	5
Ulko-Ø A	206 mm
Aukko E	52 mm
Liikepituus / leuka S	6,8 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	7 - 207 mm
Enimmäiskierrosluku	4600 min ⁻¹
Sidepulttien lukumäärä	4
Sidepulttien koko	M10
Keskityskartion Ø B	82,563 mm
Paino	16,5 kg
tyyppi	200
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	71 - 214 mm
Sisänelikulma-avain K	12 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röh-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313250 200
---	------------

Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 200	313207 200
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313210 200
Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille 200	313200 200
Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus Istukkatyypille 200	313205 200