

Garant**Jyrsintuurna, HSK-A 63 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306550 32
GTIN	4045197290236
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	32
Ulkonema A-mitta	100 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Jyrsintuurnan pituus L ₄	24 mm
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Ulko-Ø D	78 mm

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 32	309880 32
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 32	309890 32
Urakappale, puolipyöreä, jyrsinpääistukoihin soveltuu koolle 32	309898 32
Ruuvi urakappaleisiin karan Ø:lle D1 32 mm	309896 32
Sovituskiila jyrsintuurna karan Ø:lle D1 32 mm	309897 32
Urakappale jyrsintuurniin karan Ø:lle D1 32 mm	309895 32