

Garant**Kombimallinen jysintuurna, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306270 22
GTIN	4045197290038
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiristysruuvin nro 309860.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	22
Jyrsintuurnan pituus L ₄	31 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	22
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	19 mm

Ulko-Ø D	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm	309860 22
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 22 mm	309870 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22