



## Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 315/8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
- Leukavarmistus, keskittävä kiinnitys.
- Suuri läpivienti.
- Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
- Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
- Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
- Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Ulkopuolella roiskevesireuna.
- Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

#### Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

#### Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

#### Raaka-aine:

**Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.**

**Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

**Huomautus:**

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

**Tekninen kuvaus**

Paino	60 kg
Keskityskartion Ø B	139,719 mm
Lyhytkartion kiinnitys	8
Sidepulttien koko	M16
Enimmäiskierrosluku	3300 min <sup>-1</sup>
Sidepulttien lukumäärä	4
Aukko E	87 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	12 - 323 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	102 - 319 mm
Liikepituus / leuka S	10,2 mm
Ulko-Ø A	322 mm
tyyppi	315
Sisänelikulma-avain K	17 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

**Tarvikkeet**

Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille 315	313200 315
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 315	313250 315
Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus Istukkatyypille 315	313205 315

Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus  
Istukkatyypille 315

313207 315

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 315

313210 315