



## Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313310 200
GTIN	4019208193335
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

#### Malli:

**Jyrsitty** tukipinta, **mustaamaton**.

Yksiosainen, kiinnitys- $\emptyset$  säädettävissä yksilöllisesti. **Hieno jyrsitty** tukipinta, **mustaamaton**.

#### Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

#### Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

#### Sopii :

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313130; 313140 ja muut kiilatankosorvinistukkajärjestelmät.

#### Huomautus:

• **Koko 400 sopii myös istukkakoolle 500.**

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

Sopii värikoodiin: Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka

Pituus L: 105 mm

Korkeus H: 40 mm

Uraleveys D: 10 mm

Reikäväli b: 40 mm  
Kortaan pituus A: 20 mm

## Tekninen kuvaus

Istukkatyypille	200 mm
Uraleveys D	10 mm
Pituus L	105 mm
Reikäväli b	40 mm
Korkeus H	40 mm
Kortaan pituus A	20 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko- sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka