

**Garant****Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-F 63 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306531 16
GTIN	4045197587800
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Jäähdytyskanavareikä.****Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiristysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

**Huomautus:**

Ei sisällä kierrettä jäähdytysaineputkelle.

**Tekninen kuvaus**

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	17 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16

Ulkonema A-mitta	45 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	HSK-F 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16