

Garant

Jyrsintuurna, HSK-A 63 A = 160, Tuurnan Ø d1: 16 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	306570 16
GTIN	4045197290243
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Ballufchip-poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Ulko-Ø D: 38 mm

Jyrsintuurnan pituus L₄: 17 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860: 16

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860	16
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm

Ulko-Ø D	38 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16