

Garant**Kombimallinen jysintuurna, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306270 32
GTIN	4045197290052
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiristysruuvien nro 309860.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Jysintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	24 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	32
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Jysintuurnan pituus L ₄	38 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm

Ulko-Ø D	58 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 32 mm	309870 32