

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309416 6 |
| GTIN | 4045197666178 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sis. tiivisteen sisäjähdytystä varten (enintään 70 baaria!).

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 6 mm |
| Sovitin | ER 32 |
| Standardi | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm |
| tyyppi | 4537 E |
| Ulko-Ø D | 32,7 mm |

| | |
|------------------|----------------|
| Kokonaispituus L | 40 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |