

**Garant****Kombimallinen jysintuurna, HSK-A 63 A = 160, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306170 40
GTIN	4045197289964
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

**Käyttö:**

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiristysruuvien nro 309860.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

**Huomautus:**

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	27 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Varavääntiörengas nro 309870	40
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	41 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Ulko-Ø D	70 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Vääntiörenas Tuurnan Ø:lle 40 mm	309870 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40