

Garant**Jyrsintuurna, HSK-A 63 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306510 22
GTIN	4045197290137
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm

Ulko-Ø D	48 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm	309860 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22