

**Kombimallinen jyrsintuurna, HSK-A 100 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306250 16
GTIN	4045197289971
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Ballufchip-poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Kiinnitysnormi: ISO 12164-1

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 6 µm

Ulkonema A-mitta: 60 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

Jyrsintuurnan pituus L₃ vääntiörenkaalla: 17 mm

Jyrsintuurnan pituus L₄: 27 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860: 16

Varavääntiörenkas 309870: 16

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860	16
------------------------------------	----

Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Varavääntiörengas 309870	16
Ulkonema A-mitta	60 mm
sopiva erikoisavain 309840	16
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	17 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 16 mm	309870 16
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16