

**Garant****Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-F 63 A = 100, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306563 16
GTIN	4045197587855
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

**Jäähdytyskanavareikä.****Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	100 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	17 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16

Ulko-Ø D	38 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	HSK-F 63 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16